

FICHE TECHNIQUE

DESSCRIPTIF

Les ROM.PLOT PLAK sont des clous adhésivés pré-montés sur des gabarits carton.

Ils permettent une simplification du travail du poseur car le temps de pose des clous podotactiles se rapproche de celui d'une dalle podotactiles.

Ce sont des lots de 198 clous podotactiles (soit 6 PLAK de 33 clous).

Les PLAK-gabarits font 425 x 240 mm et permettent une pose d'1,40 m x 0,40 m.

USAGE

Pour la mise en conformité des ERP 1 à 5.

AUTRE RÉFÉRENCE


Clous podotactiles « ROM.PLOT PLAK »
Polyamide noir Réf : 4561

MODE DE POSE

1. Positionner les PLAK-gabarits en carton sur le support et les connecter entre eux via leurs encoches. Fixer l'ensemble des PLAK à l'aide d'un ruban adhésif.
2. Relever ensuite les PLAK-gabarits.
3. Décoller les films protecteurs jaunes.
4. Rabattre lentement les PLAK-gabarits dans leurs positions initiales toujours en les liant via leurs encoches.
5. Marcher sur les PLAK-gabarits afin de coller les clous.
6. Enlever le ruban adhésif ainsi que les PLAK-gabarits.



Les gabarits cartons peuvent être jetés dans la poubelle de tri.



Regardez la vidéo